

# Jonmatic Anticalc

Disincrostante concentrato per uso periodico

## Descrizione

Jonmatic Anticalc è un disincrostante acido concentrato per la disincrostazione delle lavastoviglie e per la rimozione del calcare dalle attrezzature e dagli utensili della cucina.

## Caratteristiche principali

Jonmatic Anticalc è un disincrostante acido per la rimozione del calcare dagli attrezzi e utensili della cucina inclusi lavastoviglie, bagnomaria, bollitori, pentole a pressione, caffettiere e teiere ecc. La combinazione di acidi inorganici e tensioattivi non ionici assicura un'efficace disincrostazione di tutti i tipi di superfici.

## Benefici

- Rimuove efficacemente il calcare, aiuta a proteggere le attrezzature e aumenta l'igiene e la sicurezza.
- Eccellenti costi in uso grazie alla formula concentrata.
- Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni.

## Modalità d'uso

### Lavastoviglie:

1. Spegnerne l'apparecchiatura di dosaggio
2. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita
3. Aggiungere una quantità di Jonmatic Anticalc sufficiente ad avere una soluzione al 5% (50 ml/L\*)
4. Lasciare circolare l'acqua per 10-15 minuti
5. Far defluire l'acqua e verificare il risultato
6. Ripetere se necessario
7. Scaricare l'acqua e risciacquare
8. Lasciare asciugare tenendo lo sportello aperto
9. Accendere l'apparecchiatura di dosaggio


### Ammollo:

1. Utilizzare Jonmatic Anticalc ad una concentrazione di 50 ml\* per 1L di acqua calda (5%) a seconda dell'entità dell'incrostazione
2. Riempire il contenitore e lasciare in ammollo fino a dissolvere il calcare
3. Strofinare se necessario per rimuovere lo sporco più ostinato
4. Risciacquare con acqua fredda e lasciare asciugare

### Spray:

1. Nebulizzare una soluzione di 100 ml per litro di acqua calda (10%) sulla superficie o attrezzatura
2. Lasciare agire per 30 minuti e strofinare
3. Risciacquare con acqua calda pulita e lasciare asciugare

*\*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey Care per i dosaggi raccomandati.*



# Jonmatic Anticalc

Disincrostante concentrato per uso periodico

## Caratteristiche tecniche

Stato fisico	Liquido rosso limpido
pH tal quale	< 2,0
Peso specifico (20°C)	n.d.

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per le informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza  
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

## Compatibilità del prodotto

Secondo le modalità d'uso consigliate, Jonmatic Anticalc è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti in cucina, ad eccezione di rame, ottone o alluminio, i quali devono essere trattati con cura (brevi contatti con il prodotto).